

品番：EA763F-55A

品名：AC100V/32W サーキュレーター扇風機(30畳用/3D送風)



販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		



扇風機はやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	STF-DC182T-W
適用床面積	30畳	羽根径	18cm羽根
首振り角度調節	上下:90°・15°(自動) 左右:60°・90°・120°(自動)	送風モード	連続・リズム・おやすみ
調整風量数	10段階	高さ調整	4段階調節
入切タイマー	2・4・8時間	コードの長さ	約1.7m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	32W
サイズ	270(W)×270(D)×640~750(H) mm	重量	2.7kg

特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。

立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。

リモコン付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

