

品番 : EA763FB-100A

品名 : AC100V/80W マジックガード用ミストサキュレーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,700円(税抜) / 38,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,700円(税抜) / 38,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/26 04:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0061ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------|---------------|---|
| 型番 | MGW-02 | 羽根径 | 約90mm(1枚) |
| 適応床面積 | 150畳まで | 消費電力(50/60Hz) | 80W/85W |
| タンク容量 | 2.5L | 連続ミスト吐出時間 | 17時間 |
| サイズ | 395(W)×240(D)×795(H)mm | 重量 | 5.5kg |
| 調整風量数 | 4パターン(自然風・弱・中・強) | 材質 | ABS樹脂 |
| 電源 | AC100V | 周波数 | 50/60Hz |
| ミスト噴出量 | 140ml/h | 回転数 | 強(50Hz/60Hz):1190/1240回/分 中:714回/分 弱:357回/分 |

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)(別売/EA922DA-5)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.