

品番：EA763FB-110

品名：AC100V/810W サーキュレーター(天井取付型)



販売価格	22,600円(税抜)／ 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/19 22:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		

仕様

メーカー	スイデン	型番	SF-35VR-1VP
羽根径	35cm	首振角度	360度旋回 俯仰角は10度・20度・30度の3段階に調整可能。
サイズ	420×420×410(H)mm	重量	5.3kg
消費電力	51W	電源	100V
風量3段階切替	強(3)中(2)弱(1)	羽枚数	3枚
電源コード長	3m	材質	SWRM 軟鋼線材
用途	冷暖房の補助に（扇風機ではございません）	付属品	・3段速調式ワイヤードリモコン ・延長コード(8m) ・取付金具(落下防止ワイヤー付) ・ネジ類
広範囲に風を届けます。			
落下防止ワイヤー標準装備付きです。			
全閉型モータ			
サーマルプロテクター内臓			
3段速調式(強/中/弱/切)ワイヤードリモコン			

取付金具を天井に取り付け、そこへ本体を差し込み設置方式ですので、本体を持ち上げる作業を最小限に抑えられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.