

品番：EA763FB-12

品名：AC100-240V/25W サーキュレーター-(24畳用/DCモーター)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SDC15T
羽根径	15cm	適用床面積	24畳
サイズ	210(W)×210(D)×290(H)mm(ACアダプター含まず)	重量	約1.3kg
消費電力(50/60Hz)	25W	コード長	約1.8m
送風モード	連続 リズム 衣類乾燥	首振り角度	上下: 65° 左右: 60°/90°/120°
切タイマー	2・4・8時間		

風量10段階調整

リモコン付

前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。

衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。

### 代替品

品番	EA763FB-12A
----	-------------



コメント 変更点:消費電力、首振り角度

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.