

品番：EA763FB-12A

品名：AC100-240V/20W サーキュレーター-(24畳用/DCモーター)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2025/07/04 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SDC152TK
羽根径	15cm	適用床面積	24畳
サイズ	210(W)×210(D)×290(H)mm(ACアダプター含まず)	重量	約1.3kg
首振り角度	上下:60° 左右:60°/90°/120°	材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
電源	AC100~240V(50/60Hz共用) (ACアダプタ付属)	コード長	約1.8m
消費電力(50/60Hz)	固定時 / 20W・首振時 / 25W	切タイマー	2・4・8時間

風量10段階調整

リモコン付

前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク

省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。

特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。

ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。

風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。

風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。

中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。

部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。

首振り機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.