

品番 : EA763FB-13

品名 : AC100V/35W サーキュレーター(30畳用/DCモータ-)



販売価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/03 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SDC18T
羽根径	18cm	適用床面積	30畳
サイズ	260(W)×260(D)×362(H)mm	重量	1.9kg
消費電力(50/60Hz)	35W	コード長	約1.4m
送風モード	連続(10段階) リズム 強制攪拌	首振り角度	左右:60°/90°/120° 上下:65°
切タイマー	2・4・8時間		

リモコン付

風量10段階調整

前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。

強制攪拌モード	空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に攪拌します。	
---------	-------------------------------	--

代替品

	品番	EA763FB-13A
--	----	-------------



コメント 変更点:消費電力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.