

品番：EA763FB-14

品名：AC100V/31W サーキュレーター(16畳用/3Dランダム送風)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,030円(税抜) / 9,933円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,030円(税抜) / 9,933円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2025/07/17 04:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0062ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|------------------------|-------|-----------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-BC15T |
| 羽根径 | 15cm羽根 | 適用床面積 | 16畳 |
| サイズ | 222(W)×222(D)×296(H)mm | 重量 | 2.0kg |
| 消費電力(50/60Hz) | 31/34W | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| カラー | ホワイト | コード長 | 1.5m |
| 切タイマー | 2・4・8時間 | 首振り角度 | 上70° |
| 風量3段階調整(弱・中・強) | | | |
| 首振り機能付(上下・左右) | | | |
| 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。 | | | |
| 強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 | | | |
| リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に | | | |
| 3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。 | | | |
| リモコン付(本体背面に収納可能) | | | |
| 使いやすい操作パネル | | | |
| コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。 | | | |

エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。

空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。

風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。

特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.