

品番：EA763FB-16

品名：AC100V/53W サーキュレーター(50畳用/DCモーター)



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2026/04/28 01:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		

お手入れ簡単

仕様

風の流れ距離 約35m

パワーの強さは
特殊形状
スパイラルグリル

こまめな換気はウイルス対策に効果的
大型サーキュレーターなら、
広い空間もいつでも新鮮な空気

「パワフルなだけじゃない/
充実の機能」
上下左右自動首振り×風量10段階
オールシーズン 静かな運転音
3つのモード 入・切タイマー
リモコン付き お手入れ簡単

お部屋の隅々まで風を届ける
上下左右自動首振り

3D

さらに!
10段階の強さ調節が可能なDCモーター搭載で、
静音な運転を実現。高効率な省エネを実現。

お部屋の隅々から送風口の設置化
オールシーズン使える

オフィスや講義室でも安心
幅広いシーンで使える他型
風量1〜3までは35畳以下からのみで調整より
オフィスや講義室でも安心して使えます

1番由
パワフル換気

いつでもどこでも涼しく快適に快適に。
空気を循環させて快適な環境を作り出す。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-DC23
羽根径	23cm羽根	適用床面積	50畳
サイズ	312(W)×275(D)×400(H)mm	重量	3.0kg
切タイマー	2・4・8時間、消灯(タイマー解除)	コード長	約1.5m
電源	AC100V、50/60Hz	定格消費電力	35W
付属品	リモコン(電池品番:CR2025)	首振り	横方向:首振り(左右)ボタンで角度を 変更(60°・90°・120°・停止) 縦方向:首振り(上下)ボタンで ON/OFF 強制攪拌:首振り左右15°・上45°固定
送風モード	連続(10段階)、リズム(3段階)、強制攪拌		

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。

空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。

風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。

またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。

大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。

【3Dランダム送風】

左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。

効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。

さらに10段階の細かな風量調整を可能に。

部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。

【オールシーズン使える】

空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。

お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。

・夏: エアコンの冷気を部屋全体へ

・冬: 暖かい空気を足元へ

【省エネ性能】

DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。

【3つの運転モード】

使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。

・リズム風モード: 強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。

・強制攪拌モード: ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。

・連続モード: 10段階の風量から設定した風量で連続運転します。

【入／切タイマー】

設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始／停止します。

【便利なリモコン付き】

リモコンは本体背面に収納可能です。

【お手入れかんたん】

前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。

水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。

風量10段階調整

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.