

品番 : EA763FB-2C

品名 : AC100V/49W サーキュレーター(静音タイプ)



販売価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 114 (2025/12/19 02:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0061ページ		



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-MKM18
適用床面積	14畳	サイズ	291(W)×191(D)×310(H)mm
重量	約2.1kg	電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力(50/60Hz)	49/43W	風力調整	3段階(弱・中・強)
角度調整	7段階(-20~90度)	コード長	約1.4m
材質	ポリプロピレン	羽根径	18cm羽根
カラー	ブラック	回転数	強:1814回/分(50Hz)、1452回/分(60Hz)

風量3段階切替

首振り機能付

角度7段階調整

静音モード搭載で36dB以下の静かなサーキュレーターです。

冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご使用いただけます。

コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。

パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気をかくはんします。

ダイヤルを「首ふり」の方へ回すと、自動で左右に首を振ります。

隙間が狭く、指が入りにくいので、安心してお使いいただけます。

#### 代替品

	<p>品番 EA763FB-5B コメント 仕様ご確認下さい。</p>
---	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.