

品番：EA763FB-5B

品名：AC100V/33W サーキュレーター



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/19 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-MKM15
サイズ	241(W)×177(D)×286(H)mm	重量	1600g
電源	AC100V(50/60Hz共用)	風量調整	3段階
適用床面積	8畳	運転音	35dB(風量:弱時)
コードの長さ	約1.4m	角度調整	横方向:自動約65°、縦方向:手動6段階(下約22.5°~上約90°)
羽根径	15cm	回転数	50Hz:2404回/分 60Hz:2254回/分 ※強運転時
消費電力(50/60Hz)	33/32W		

サーキュレーターでスピード換気

コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。

マカロンのように、コロんとしたフォルム。

マット調になり、質感もアップしました。

パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気をかかはんします。

エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環し一年中使えます。

ダイヤルを「首ふり」の方へ回すと、自動で左右に首を振ります。

隙間が狭く、指が入りにくいので、安心してお使いいただけます。

代替品

	<p>品番 EA763FB-2C</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.