

品番：EA763FB-9

品名：AC100V/33W サーキュレーター



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様


メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SC15T
サイズ	210×210×290mm	羽根サイズ/枚数	15cm/3枚
重量	約2.0kg	風量調整	5段階(弱～ターボ)
電源	AC100V(50/60Hz共用)	消費電力	(固定時) 50Hz: 33W 60Hz: 32W (上下・左右首振り時) 50Hz: 38W 60Hz: 36W
角度調整	左右首振り: 90°(自動) 上下首振り: 0～75°(自動)	切タイマー	1、2、4h
回転数	50Hz: 2719回/分 60Hz: 2999回/分 ※強運転時	コード長	約1.4m
適応床面積	約18畳		
首振り機能つき			
リモコン付			

エアコンと併用して夏は涼しく冷機を部屋全体へ、冬は暖かく暖かい空気を足元へ一年中使えます。

「弱」～「ターボモード」の5段階風量調整と左右首ふりで、より細かな風量調整ができます。

工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、羽根の掃除がしやすい。

代替品

	<p>品番 EA763FB-9A コメント 背面も取外して掃除可能に</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.