

品番：EA763FB-9B

品名：AC100V/38W サーキュレーター(上下左右首振り)



販売価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
カタログ価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-BC15TEC-W
電源	AC100V	定格周波数	50/60Hz
消費電力	50Hz:38W, 60Hz:35W	適用床面積	18畳(目安)
風量調整	3段階(弱・中・強)	送風モード	おやすみ・リズム風
角度調整	左右首振り:約90° 上下首振り:約70°	羽根径	15cm
サイズ	210(W)×210(D)×309(H)mm	コード長	約1.4m
重量	約1.8kg		

ACモーター搭載の、ボール型サーキュレーター

オールシーズン使える充実の機能と、シンプルなデザイン
エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができ、一年中活躍します。

換気から室内干しの乾燥まで、これ一台でなんでもおまかせ。

リモコン付きで、離れた場所から操作ができます。

【3Dランダム送風】上下・左右自動で首振り。お部屋の隅々まで風を届けます。

【パワフル送風】風量は3段階(弱・中・強)

特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく攪拌します。

かんたんなボタン操作で風量調節が可能。子ども部屋での使用もおすすめです。

【切タイマー】2時間／4時間／8時間 自動で運転を停止する切タイマー付きで安心。

【消灯・消音モード】就寝時など静かな環境で使用したいときにおすすめ。

操作ボタンの消灯や操作音を、OFFにすることができます。

【簡単お手入れ】工具不要で全分解可能。

ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。

【軽量・コンパクト】本体は1.8kgのコンパクトサイズ。後ろに取っ手付きで持ち運び楽々。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.