

品番：EA763FC-41

品名：[充電式] マグネット付小型扇風機



販売価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-TOY98BK
羽根径	12cm	サイズ	150(W)×57(D)×182(H)mm
重量	312g	電源	リチウムイオン電池(3.7V /4000mAh)
付属品	ケーブル(約1m)	コネクタ	USB Aコネクタオス
回転度	90度(縦方向のみ前後に)	風量調節	弱・中・強・リズム風(弱⇄中⇄弱)の4段階
タイマー機能	1時間・2時間・4時間でOFF	連続使用時間	満充電の時、約5時間(風量が弱の場合)
充電時間	約6時間	バッテリー残量表示	3段階(LED1個/20%以下、LED2個/40%以下、LED3個/60%以上)
使用環境温度	約-10℃～50℃	使用環境湿度	約10%～85%
風量3段切替			
静音で薄型のUSB扇風機です。			
マグネット付きで、デスクサイドなどにも貼り付けて使用できます。			
3段階(強・中・弱)の風量調節と、風量の強弱を繰り返すリズム風も装備しています。			
本体にバッテリーを内蔵しており、充電すればワイヤレスで使用できます。			

一度の充電で連続約5時間使用可能です。

※風量「弱」で使用の場合

1時間・2時間・4時間経つと自動的にOFFにするタイマー付きです。

首ふり機能(手動)で縦方向に90度回転します。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA763FC-42</td></tr><tr><td>コメント</td><td>クランプ式</td></tr></table>	品番	EA763FC-42	コメント	クランプ式
品番	EA763FC-42				
コメント	クランプ式				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.