

品番：EA763Y-1R

品名：5.0kg/539x508x965mm 全自動洗濯機



販売価格	58,600円(税抜)／ 64,460円(税込)		
カタログ価格	58,600円(税抜)／64,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/30 10:27現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

5kgタイプの全自動洗濯機

仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	NW-50K
洗濯容量	5kg	脱水容量	5kg
消費電力(50Hz/60Hz)	約390W/約450W	サイズ	539(W)×508(D)×965(H)mm
重量(g)	約27kg	標準使用水量	122L(洗濯時標準コース)
目安時間	洗濯(標準コース):52分	排水ホース長さ	左側:81cm 右側:112cm
付属品	給水ホース(約80cm)×1、水平器×1、保護カバー×1		

高濃度洗剤液で洗う「2ステップウォッシュ」です。 少ない水で溶かした高濃度洗剤液で洗ったあと、水位を上げてしっかり洗います。
少量で軽い汚れの衣類をスピーディーに洗う「おいそぎ」コース(1kgなら約10分)あります。 ※容量の上限とその運転時間は2.5kg約25分です。
干し時間を短縮できる「風脱水」機能付き、高速回転で空気を取り込み、化繊衣類の水分を飛ばします(1kgまで)。
ケース状糸くずフィルター付き、ふたが180度以上開くことで、たまったごみを取り出しやすく捨てやすくします。
便利な「部屋干し」コースあり、すすぎ後にそのまま「風脱水」(30分)を行います。部屋干しも外干しも時間を短縮できます。
※風脱水について

タイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.