

品番：EA763Y-21D

品名：10 kg/500x618x1024mm 全自動洗濯機



販売価格	137,000円(税抜) / 150,700円(税込)		
カタログ価格	137,000円(税抜) / 150,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	パナソニック	型式	NA-FA100H7-N
洗濯容量	10kg	脱水容量	10kg
消費電力	385W(洗濯時)	乾燥容量	送風乾燥:化繊2kg
サイズ	599(W)×618(D)×1024(H)mm	重量	約42kg
周波数	50Hz/60Hz共用	運転音	洗濯時:32dB、脱水時:39dB
洗浄方式	泡洗浄&パワフル立体水流	標準使用水量	110L(定格洗濯時)
目安時間	約39分	コース	おまかせ わたし流 スピード(3kg) パワフル滝洗い(6kg) おうちクリーニング(3.2kg) 毛布(4.2kg) フレグランス(5.5kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 送風乾燥(2kg) 泥汚れつけおき(3.0kg)
付属品	給水ホース・給水栓つぎて・外部排水ホース・調節ゴムシート 風呂水給水ホース・ホースハンガー・風呂水フィルター		

ビッグサークル投入口で衣類の取り出しがさらにラクに

泡洗浄&パワフル立体水流で洗浄力アップ

しっかりすすぐ「パワフル滝すすぎ」コース

センサーを駆使してエコ運転「エコナビ」

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.