

品番：EA763Y-22F

品名：5.0kg/562x572x 880mm 全自動洗濯機



販売価格	51,500円(税抜)／ 56,650円(税込)		
カタログ価格	51,500円(税抜)／56,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/06/02 00:16現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NA-F50B14-H
容量(kg)	洗濯:5 脱水:5	乾燥容量	化繊1.5kg(送風乾燥)
消費電力(50/60Hz)	400/430W	サイズ	562(W)×572(D)×880(H)mm(給・排水ホース含む)
重量	約28kg	標準使用水量	114L
運転時間	洗濯時:約40分	運転音	洗濯時:約39dB 脱水時:約49dB
付属品	給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース		
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」			
脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で槽に張り付いた衣類をはがし、細かく動いて衣類のからみを緩和します			
3つの槽洗浄機能「カビクリーンタンク」「槽カビ予防コース」「槽洗浄コース」搭載。			
抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載			
パワフル立体水流で水位が低いときでもしっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」			
バスポンプなしタイプ			
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」			

洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。

代替品

	品番 EA763Y-70B コメント 変更点:サイズ
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.