

品番：EA763Y-30C

品名：7.0kg/527x539x 850mm 全自動洗濯機



販売価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2082ページ		



部屋干しモード・予約タイマー付きの洗濯容量7kgの洗濯機です

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ITW-70A01-W
洗濯容量	7.0kg	脱水容量	7.0kg
消費電力(50/60Hz)	410W/470W	サイズ	527(W)×539(D)×850(H)mm
重量	32kg	付属品	給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)
材質	鉄、PP樹脂等	標準水量	55L
標準使用水量	110L	運転音	洗濯: 約34dB 脱水: 約49dB
防水レベル	IPX4	電源コードの長さ	1.9m
目安時間	43分	給水ホース長さ	約80cm
洗濯コース	標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥	予約タイマー	最短: 1時間後 最長: 24時間後

1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。

しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。

小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。

黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。

洗剤・柔軟剤の専用投入スペースがあります。

洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。

※変更できないコースもあります。

標準:ふだんの洗濯に

すすぎ1回:洗濯時間を短縮したいとき

お急ぎ:もっと早く洗濯したいとき

おしゃれ着:ウールやレースの付いた製品に

つけおき:汚れが多いときに

毛布:毛布などの大物洗濯に

槽洗浄:洗濯槽の汚れを落としたいときに

槽乾燥:洗濯槽の乾燥をするときに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.