

品番：EA763Y-31B

品名：8.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機



販売価格	68,400円(税抜)／ 75,240円(税込)		
カタログ価格	68,400円(税抜)／75,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 10:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2135ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAW-T804E
洗濯容量	8.0kg	脱水容量	8.0kg
消費電力	460/500W (50/60Hz)	サイズ	590(W)×591(D)×930(H)mm
重量	約36kg	標準水量	58L
標準使用水量	158L	目安時間	約45～56分(標準コースの場合)
定格電圧	AC100V	防水レベル	IPX4
排水ホース長さ	右側:約80cm 左側:約40cm	電源コード	約1.9m
アース線	約2.5m	付属品	給水ホース(約0.8m)、ふろ水ホース(約4m)

えらべる洗濯コース6種類 標準: 普段のお洗濯に。 つけおき: 頑固な汚れ・ニオイが気になるときに。 すすぎ1回: すすぎ1回用の洗剤に。 お急ぎ: 軽い汚れの衣類のとき、時間を短縮。 ドライ: デリケートな衣類をやさしく洗濯。 毛布: 3kgまでの毛布対応、大物もすっきり洗濯。	
部屋干しモード しっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮! 生乾きのニオイを抑えます。	

予約タイマー 何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。 最短:1時間後／最長:24時間後。
残り湯で節約 お風呂の残り湯で節水お洗濯！ 「洗い」「すすぎ」に利用できます。
えらべる水位5段階 洗濯物の量に合わせて水位設定(58L、47L、39L、31L、21L[手動])ができます。 少量洗いもできて便利。
折り畳み式のふたで開けやすい ふたは折り畳み式で省スペース。 ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。
いつもキレイな洗濯槽 上部で汚れに強いステンレス槽。 キレイを保つ2つのコース。 槽洗浄コース:見えない汚れもお手入れ簡単。 槽乾燥コース:洗濯後に行うとカビ予防に。
糸くずフィルター 取り外し可能。 2か所に搭載しています。
あんしんチャイルドロック 「洗い」「すすぎ」の2つのボタンを同時に押します。
洗剤投入口 洗剤投入ケース:液体洗剤・液体漂白剤(粉末洗剤:水色の液体洗剤用ケースを外す)。 柔軟剤投入口:柔軟剤。

代替品

	品番 EA763Y-31C コメント 消費電力390W⇒460/500Wに変更
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.