

品番：EA763Y-70B

品名：5.0kg/555x525x 920mm 全自動洗濯機



販売価格	51,300円(税抜)／ 56,430円(税込)			
カタログ価格	51,300円(税抜)／56,430円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 20:12現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2082ページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAW-T503E
洗濯容量	5.0kg	脱水容量	5.0kg
消費電力(50/60Hz)	245/300W	サイズ	555 (W)×525 (D)×920 (H) mm
重量	約31kg	標準使用水量	120L
標準水量	46L	防水レベル	IPX4
コース	標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥	電源コード	約1.9m
運転音	洗濯: 約36dB 脱水: 約51dB	材質	鉄、ABS樹脂
付属品	給水ホース (約0.8m)		

1～2人暮らしにぴったりの5kgサイズの全自動洗濯機です。

2つの機能でお洗濯をサポート！
部屋干しモード: 乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える！
予約タイマー: 洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに！

ライフスタイルに合わせた使い方ができる1～24時間の予約タイマー機能付です。

小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
選べる水位4段階 洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。 少量洗いもできて便利。
折り畳み式のふたで開けやすい ふたは折り畳み式で省スペース。 ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。
糸くずフィルター 取り外し可能。2か所に搭載しています。
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。

代替品

	品番 EA763Y-70C コメント 変更点: サイズ、消費電力
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.