品番: EA763Y-70B

品名: 5.0kg/555x525x 920mm 全自動洗濯機



販売価格	51,300円 (税抜)/ 56,430円(税込)				
カタログ価 格	51,300円(税抜)/56,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2135ページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IAW-T503E
洗濯容量	5.0kg	脱水容量	5.0kg
消費電力(50/60Hz)	245/300W	サイズ	555(W)×525(D)×920(H)mm
重量	約31kg	標準使用水量	120L
標準水量	46L	防水レベル	IPX4
コース	標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥	電源コード	約1.9m
運転音	洗濯:約36dB 脱水:約51dB	材質	鉄、ABS樹脂
付属品	給水ホース(約0.8m)		

1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機です。

2つの機能でお洗濯をサポート!

部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える!

予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに!

ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。

小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。

黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。

選べる水位4段階

洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。

少量洗いもできて便利。

折り畳み式のふたで開けやすい ふたは折り畳み式で省スペース。 ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。

糸くずフィルター

取り外し可能。2か所に搭載しています。

しっかり脱水することにより部屋干しの二オイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。

代替品



品番 EA763Y-71

コメント 縦型/容量:洗濯4.5kg/脱水4.5kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.