

品番 : EA763YB-46

品名 : 170x 26x120mm 流水音発生器(音姫/手動)



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2181ページ		



## 仕様

メーカー	TOTO	型番	YES400DR
電源	単3電池×4本(付属)	感知方式	手かざし
感知距離	約115mm(2段階調整可能)	発生音	流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)
音量	約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)	音長時間	約25秒間 (音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)
残り秒数表示	約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅 約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅 約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅 ※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯	電池寿命	約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)
電池切れ表示	電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅	サイズ	170×26×120mm
取付形態	露出取付	使用温度範囲	-10~45°C
材質	ABS樹脂	重量	590g
付属品	単3アルカリ電池×4本 壁取付ねじ:座付タッピンねじφ4×25		

(4本)

センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。

途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.