

品番：EA763YG-2

品名：AC100V/800W 生ごみ処理機



仕様

メーカー	パナソニック	型式	MS-N23-G
方式	温風乾燥式	定格	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	800W	最大処理量	1回約1.0kg/1日約6kg
処理時間(400g)	約1時間45分(標準モード時)、約2時間45分(ソフト乾燥モード)	運転音	42dB(連続運転時)、44dB(攪拌時)
運転予約タイマー	3・6時間後ONタイマー	電気代(目安)	約400g:約17円(標準モード時)
サイズ	268(W)×365(D)×470(H)mm	重量	11kg
付属品	アース線1本(2.2m 1本)		
屋内外設置タイプ			
速効性のある肥料ができるソフト乾燥モード付			
キッチンにもスッキリ置けるコンパクトタイプ			
温風乾燥式で生ごみを除菌			

販売価格	74,000円(税抜)／81,400円(税込)		
カタログ価格	74,000円(税抜)／81,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

