

品番：EA763ZD-115

品名：350x255x550mm/20L マイクロカットシュレッダー-(CD対応)



販売価格	44,900円(税抜) / 49,390円(税込)		
カタログ価格	44,900円(税抜) / 49,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1940ページ		



40分連続使用可能なクロスカットシュレッダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PSD-M4010
サイズ	350(W)×255(D)×550(H)mm	重量	約10.5kg
投入幅	用紙:220mm DVD、CD、クレジットカード:122mm	定格細断枚数	A4コピー用紙10枚
最大細断枚数	A4コピー用紙:11枚 DVD・CD・カード:1枚	細断形状	用紙:マイクロカット(2×12mm)、 DVD・CD・カード:4分割ストレートカット
細断速度	約1.5m/分	電源	AC100V 50/60Hz
ダストボックス容量	約20L	連続使用時間	40分間(60分休止後再運転可)
騒音	約60dB	消費電力	220W
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2		

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。

A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。

40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。

オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。

紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。

紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。

ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。

ホッチキスの芯を付けたままでもシュレッダーをかけることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.