


品番：EA763ZD-17

品名：162x340x328mm/ 8L シュレッダー(ノイズレス)



販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1939ページ		



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	NSE-NLM02LG
ダストボックス容量	8L(A4コピー用紙 約110枚/3枚細断時)	細断速度	2.2m/分(50/60Hz)
細断能力	紙:3枚(A4上質紙64g) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) CD・カード:1枚	定格時間	約5分(休止時間約60分)
細断形状	紙:マイクロカット(2×12mm) CD:5分割 カード:3~5分割	投入幅	紙:223mm CD:121mm
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	100W(50/60Hz)
サイズ	162(W)×340(D)×328(H)mm	重量	5.5kg
運転音	約50dB(無負荷時)	待機電力	1.5W
電源コード長	1.2m	付属品	分別ケース

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様

細かく刻めるハイセキュリティタイプ

カード、CD、はがきも細断できます。

プライバシーの漏洩もこれで安心

静かな環境で使えるノイズレスシュレッダー

グリーン購入法適合品

代替品



品番 EA763ZD-18

コメント A45枚

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.