

品番：EA763ZD-26C

品名：365x260x565mm/23.0L シュレッダー



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 13:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1938ページ		



一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	OF16J
ダストボックス容量	約23L (A4コピー用紙: 400枚)	細断速度	約3.0m/分 (50Hz) 約3.5m/分 (60Hz)
細断能力	A4コピー用紙: 16枚 (60Hzの場合、1~2枚少なくなります) CD・DVD・プラスチックカード: 1枚 (厚さ1.5mm)	定格時間	10分 (プラスチックカードは連続100枚以内)
細断形状	クロスカット(4×34mm)	投入幅	218mm(A4)
投入口数	2口	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	340W(50Hz)/370W(60Hz)	サイズ	365(W)×260(D)×565(H)mm
重量	13kg	コード長	1.4m
キャスター	自在(ロック付)×2個 自在(ロックなし)×2個	安全装置	ダストボックススイッチ 過熱保護のサーマルプロテクター 過電流保護のオートストップ回路 給紙ガイドスイッチ

機能	オートリバース機能、オートクリーニング機能、強制細断機能	
紙、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。		
移動に便利なキャスター付き		
◆オートリバース機能 紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。		
◆オートクリーニング機能 5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく、紙詰まりを防ぎます。		
◆強制細断機能 紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返して、強制細断できます。		
※本機は紙、CD、DVD、プラスチック製カード用シュレッダーです。 他の目的には使用しないでください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.