

品番 : EA763ZD-28

品名 : 482x424x706mm/60.0L シュレッダー



販売価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/30 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1938ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

A3コピー用紙まで対応。ダストボックスはA4コピー用紙約960枚収容できる大容量タイプのオフィスシュレッダーです

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	OF325C
サイズ(W×D×H)mm	482×424×706	投入幅	約310mm(A3)
コードの長さ	約1.5m	重量	46kg
材質	スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン	ダストボックス容量	約60L(A4コピー用紙 上質紙64g/m <sup>2</sup> 約960枚)
細断能力	A4用紙25枚	細断形状	クロスカット(4×40mm)
細断速度	約2.8m/分(50Hz)、約3.0m/分(60Hz)	最大細断枚数	25枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m <sup>2</sup> )
定格細断枚数	22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m <sup>2</sup> )	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	600W(50Hz)、700W(60Hz)	定格時間	60分
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2		

投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。

一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。

ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。

連続使用可能時間は手差しで60分で、大量の書類もまとめて一気に処理できます。

ボディは高い耐久性を誇るスチール製。

キャスター付きなのでスムーズに移動できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.