

品番：EA763ZD-38B

品名：430x650x820mm/68.0L オートフィット シュレッター



販売価格	213,000円(税抜) / 234,300円(税込)		
カタログ価格	213,000円(税抜) / 234,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 23:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1940ページ		



仕様

メーカー	フェローズジャパン	型番	FE-4964301
ダストボックス容量	68L	細断速度	約6~8分/350枚 手差し時3m/分
定格時間	45分	細断形状	クロスカット(4×38mm)
投入幅	230mm(A4)	最大細断枚数	A4用紙12枚
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	400W
サイズ	390(W)×580(D)×815(H)mm	重量	32kg
キャスター	自在×2、 自在(ストッパー付)×2	最大自動給紙枚数	350枚
定格細断枚数	A4用紙10枚	CD細断サイズ	4×38mm
ダストボックス収納枚数	約350枚	ゴミ袋サイズ	90L以上(市販品)
ダストボックスタイプ	引き出し式	分別収納式くず箱	なし
セキュリティレベル	P-4	省エネ機能	スリープモード(無運転2分)
動作音	60dB	コードサイズ	1.5m
高速自動細断			
手差し裁断			

暗証番号ロック機能
CD、カード、クリップ、ホッチキスの細断もできます。
350枚の書類を約7分で自動裁断する高速オートフィードモデル。 手差し裁断もパワフル12枚。
RoHS指令対応
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。
オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。
紙をトレイにセットしてスタートボタンを押すと、トレイ下の螺旋状のプレートが回転。そのプレートの切れ目に紙が複数枚同時に挟まり、そのまま細断ユニットへ引き込みます。1枚ずつ引き込む一般的なオートフィードシュレッダーと比べて格段にパワフルでスピーディ、そして滑らず確実な自動細断を実現しました。
クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのまま裁断できます。
アキュフィード・システム…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
ピンフルセンサー…細断クズの量を検知して廃棄のタイミングをお知らせします。
ワンタッチコントロール…触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネル。
スマートロック…細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。
スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。
静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比)
オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。

代替品

	<p>品番 EA763ZD-54A</p> <p>コメント 価格・仕様確認して下さい</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.