

品番：EA763ZD-63

品名：435x440x866mm/60.0L オートフイート`シュレッダー



販売価格	170,700円(税抜)／187,770円(税込)		
カタログ価格	170,700円(税抜)／187,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 23:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AFS280C
サイズ	幅約435×奥行約440×高さ約866mm	重量	約36kg
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	定格消費電力	290W(50Hz)/330W(60Hz)
投入幅	約216mm(A4)	細断幅	クロスカット約4×10mm
細断速度	約3.5m/分(50Hz)、約4.2m/分(60Hz)	定格細断枚数	A4コピー用紙(上質紙64g/m2)手差し8枚
最大給紙枚数(自動細断)	A4コピー用紙(上質紙64g/m2)280枚	安全装置	過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、トップカバースイッチ/正面扉スイッチ
定格時間	約30分	コードの長さ	約3m
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレン、スチール	ダストボックス容量	約60L(A4コピー用紙750枚)
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ポリウレタン)		

A4コピー用紙280枚を約14分で細断できます。

イオン発生装置付き。
静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減します。

トップカバーロック機能付で、4ケタの暗証番号を入力するとフタがロックされます。
オートオフ機能付き。 主電源スイッチを入れ、電源・スタートボタンを押してから、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源・スタートランプが消灯し、停止状態となります。
オートリバース機能付き。 紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。
セルフクリーニング機能付き。 電源、スタートボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
キャスター・電源コード収納付き。 キャスター付なので移動が楽にできます。 また、背面には電源コード(3m)をまとめるフックがついていますのでスッキリ収納できます。
大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分)なので、ゴミ捨ての回数が減らせます。

代替品

	品番 EA763ZD-35G コメント 仕様ご確認下さい
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.