

品番：EA764-214A

品名：300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,500円(税抜) / 3,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,500円(税抜) / 3,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/06/26 07:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



手首・肩・腕の疲労緩和!キーボード用に対応したやわらかジェルのリストレスト。

仕様

| | | | |
|--------------|--|-----|---------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TOK-GELPNLBKN |
| サイズ(W×D×H)mm | 300×70×18.5 | 重量 | 280g |
| 材質 | 表面:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 内部:PU GEL(ポリウレタン) 裏面:PU(ポリウレタン) | カラー | ブラック |

やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレストです。

キーボードに最適なワイドタイプです。

表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。

汚れたら水洗いすることができます。
洗った後は十分乾かして使用してください。

裏面には貼り付きやすいポリウレタンを使用しているので、マウス操作中もずれません。

シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。

〈使用上のご注意〉

※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。

※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。

※製品の性質上、臭気を感じることがあります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。

※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。

※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

代替品



品番 EA764-201A
コメント サイズ:455(W)x70(D)x24(H)mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.