

品番：EA764-353

品名：309x180mm のぞき見防止フィルタ(マグ ネット式)



※イメージです。



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1923ページ		

タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CRT-MDR3140
サイズ	309×180mm(14インチ)	厚さ	0.4mm
入数	1枚	アスペクト比	16:9
ブルーライトカット率	40%	反射率	1.5%
透過率	65%	紫外線カット	99%
表面仕様	左右プライバシー	視野角度	60度
表面加工	両面(ノングレア面、グレア面)	表面硬度	3H
セット内容	本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)	対応機種	上部ベゼル6~7mm、14.0インチワイド対応

タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター

ブルーライトを40%以上カットします。機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用しています。

液晶表示面よりフィルター長が広がっています。

モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。

フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。

アイアンストッパーでマグネット内蔵パソコンに取り付け可能です。上部ベゼルが6～7mmの機器に対応します。

両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.