

品番：EA764-354

品名：301.5x196.5mm のぞき見防止フィルタ(マグ ネット式)



※イメージです。



タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター

仕様

| | | | |
|------------|---|--------|-------------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CRT-MDR3141 |
| サイズ | 301.5×196.5mm(14インチ) | 厚さ | 0.4mm |
| 入数 | 1枚 | アスペクト比 | 16:10 |
| ブルーライトカット率 | 40% | 反射率 | 1.5% |
| 透過率 | 65% | 紫外線カット | 99% |
| 表面仕様 | 左右プライバシー | 視野角度 | 60度 |
| 表面加工 | 両面(ノングレア面、グレア面) | 表面硬度 | 3H |
| セット内容 | 本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付) | 対応機種 | 上部ベゼル6~7mm、14.0インチワイド対応 |

タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター

ブルーライトを40%以上カットします。機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用しています。

液晶表示面よりフィルター長が広がっています。

モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。

フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。

アイアンストッパーでマグネット内蔵パソコンに取り付け可能です。上部ベゼルが6～7mmの機器に対応します。

両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.