

品番：EA764-361

品名：256x144.5mm のぞき見防止フィルター



※イメージです。

販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 10:16現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1923ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CRT-PFNG116W
サイズ	11.6インチワイド(256.5×144.5mm)用	付属品	両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個
材質	PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)	視野角度	約60度(正面から左右約30度)
反射率	約5.35%(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)	透過率	約76.5%(設計値)
ブルーライトカット	約30%(波長380~500nmの平均値)	紫外線カット	約99.9%以上
表面加工	帯電(静電気)防止加工あり	表面硬度	2H
厚さ	約0.4mm	入数	1枚

左右からの、のぞき見を防止できるプライバシーフィルター。

タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります)

硬度2Hでフィルター表面の傷つきを防止します。

視野角度約60度です。(正面から左右約30度)

反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。

取付け方法は、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、液晶画面にしっかり固定できるテープ式の2種類から選べます。

厚さ約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。

日本製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.