

品番 : EA764A-122

品名 : USBシガーカーチャージャー(USB Aコネクタ×3ポート -ト)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



車のシガーソケットでスマホやタブレットなどが3台同時に充電できる、カーチャージャー。3ポートタイプ。

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR79U
コネクタ(入力)	シガープラグ	コネクタ(出力)	USB Aコネクタ メス
ポート数	USB Aポート×3	定格入力	DC12V/24V
定格出力	DC5V/4.8A ※ポート1/最大2.4A ポート2・ポート3合計/最大2.4A	サイズ	W23.5×D72.3×H32.4mm
重量	28g	対応機種	各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4A までの出力で充電可能な機器

USB充電ポートを3ポート搭載し、スマートフォン3台・タブレット2台を同時に充電できるカーチャージャーです。

1ポートあたり最大2.4A、3ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。※2ポート以上同時に充電する場合、ポート2、ポート3は2ポート合計で最大2.4Aの出力が可能です。

接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。

12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

※ご注意>※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。※定格出力以上の出力を要求する機器を接続した場合、充電を中止します。

代替品

	<p>品番 EA764A-121 コメント ポート数:2個</p>
---	---------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.