

品番：EA764A-162

品名：USB Type-Cポートテスター



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 10:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



さまざまなUSB-C電源環境において、電圧、電流、ワット数を正確に測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター

仕様

コネクタ	1 - USB3.2 USB Type C (10ピン、Gen 2、10Gbps)	ポート	1 - USB3.2 USB Type C (10ピン、Gen 2、10Gbps)
電源	バスパワー	電流測定範囲	50mA~6.5A
電圧測定範囲	4.5V~50V	USB PD最大	240W
分解能	0.01V/0.01A/0.01W	性能(MTBF)	50,000挿抜サイクル
サイズ	57(W)×23(D)×10(H)mm	材質	筐体:ポリカーボネート
色	ブラック	動作温度	0~40℃
保存温度	-20~85℃	湿度	5~95%

最大240WまでのUSB Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR)との互換性を備え、4.5V~50V、50mA~6.5Aの幅広い動作範囲で電力を測定。※Thunderbolt 3デバイスには対応していません。

電力に影響を受けやすい環境でのモニタリングや信頼性の高いパフォーマンス維持に役立ちます。

USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。

モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備が可能。

ドッキングステーション、ハブ、充電器、および接続デバイスの電力に関する問題を迅速に診断。

デジタルディスプレイはリアルタイムの測定値を表示し、ボタンを押すことで180度回転するため、あらゆる方向からの電力フローを簡単に確

認できます。

コンパクトなデザインで、USB-C対応デバイスや手の届きにくいポートのテストに最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.