

品番：EA764A-181

品名：USB3.0 カードリーダー-(SDカード用/ゴム製カバー付)



販売価格	3,100円(税抜)／3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜)／3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 04:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



大切なメディアをホコリから守る!USB3.0に対応したマルチカードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3SDUBK
消費電流	動作時/270mA(MAX)スタンバイ時/25mA(MAX)	環境条件	動作時(温度・湿度)/0～50℃、20～80%保管時(温度・湿度)/0～70℃、20～80%※結露なきこと。
スロット	SDカード×1	サイズ	57(W)×65(D)×16(H)mm
重量	55g	ケーブル長	30cm
インターフェイス	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)	対応OS	Windows10・8.1 (64bit/32bit)・8 (64bit/32bit)、7 (32bit/64bit)、Vista、XP macOS 10.12～10.15、MacOS X 10.1.2～10.11
コネクタ	USB Type-A		

大切なメディアをホコリから守る、ゴムカバー付きカードリーダーです。
メディアを挿入したまま蓋ができます。
電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。
SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。

プレイステーション(R)3などのゲーム機にも対応しています。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)/2.0に対応したカードリーダーです。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)機器として使用するには、USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF (USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。

Windows&Macの両対応です。

USB3.0に対応したマルチカードリーダー

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764A-181A</td></tr><tr><td>コメント</td><td>変更点:Windows11対応</td></tr></table>	品番	EA764A-181A	コメント	変更点:Windows11対応
品番	EA764A-181A				
コメント	変更点:Windows11対応				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.