

品番：EA764A-186

品名：USB2.0 カードリーダー-(SD+microSDカード /面ファスナ付



販売価格	2,000円(税抜)／2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜)／2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/25 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

表裏気にせず差せるUSBコネクタ付きUSB2.0対応カードリーダー。面ファスナー付。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-MSDU3BK
カラー	ブラック	消費電流	動作時/100mA (MAX) スタンバイ時 /70mA (MAX)
環境条件	動作時(温度・湿度)/0～55℃、 20～60%保管時(温度)/-20～70℃ ※結露なきこと	スロット	SDカード×1、microSDカード×1
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows10・8.1 (64bit/32bit)・8 (64bit/32bit)・7 (64bit/32bit) ・Vista・XP macOS 10.12～10.15、MacOS X 10.1.2～10.11	ケーブル長	50cm
サイズ	42(W)×20(D)×11(H)mm	重量	14g

付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。

どちら向きでも挿せるとってもコネクタ採用で、表と裏を間違えて挿しそこなうことがありません。※SDロック機能には対応していません。

Windows10に対応しています。

デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。

microSDが直接読み書きできます。
SDXCメモリーカード512GBにも対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。
Windows、Macのどちらでも使用できます。プレイステーション(R)3・4などのゲーム機にも対応しています。※プレイステーション(R)4はセーブデータの保存のみ対応しています。
USB2.0/1.1に対応したカードリーダーです。※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。

代替品

	品番	EA764A-186A
	コメント	変更点:メーカー型番・JANコード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.