

品番：EA764A-189A

品名：USB2.0 カードリーダー(マルチタイプ)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-ML15BKN
カラー	ブラック	消費電流	動作時/500mA(MAX) スタンバイ時/30mA(MAX)
スロット	xDピクチャーカード対応スロット(3.3V)×1 メモリースティック専用スロット×1 SDメモリーカード対応スロット×1 microSDカードスロット×1 コンパクトフラッシュ(Type II)スロット×1	環境条件(結露なきこと)	動作時/温度0~40℃ 湿度0~90%(結露なきこと) 保管時/温度0~45℃ 湿度0~90%(結露なきこと)
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11, macOS 10.12~10.15, MacOS X 10.1.2~10.11 Chrome OS	サイズ	51(W)×56.7(D)×13.5(H)mm
ケーブル長	7cm	重量	30g

ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダーです。

多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。

電源供給とアクセスがわかるLED付きです。

SDXCメモリーカード512GB・microSDXCカード256GBに対応しています。※UHS-IIには対応していません。

WindowsでもMacでも使用できます。プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。

デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。

microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。

ケーブルが固定できるコンパクトタイプ。

USB2.0/1.1対応したカードリーダーです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.