

品番：EA764A-200

品名：カードリーダー(Type C)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,600円(税抜) / 3,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,600円(税抜) / 3,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/12 20:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



USB-Aハブ3ポート付き 超薄型スリムタイプで高級感のあるアルミボディ

仕様

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCHC19S |
| コネクタ形状 | USB Type-C | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 |
| ケーブル長 | 約6cm | ケーブルタイプ | ケーブル一体型 |
| ポート数 | 3ポート | USB Aメス/USB 5Gbps | 1ポート |
| USB Aメス/USB 2.0 | 2ポート | 供給電流 | 900mA(全ポート合計) |
| スロット | microSDカード | 対応メディア規格 | microSDXC、microSDHC、microSD |
| 最大対応メディア | microSDカード/1TB | 電源供給方式 | バスパワー |
| ドライバ | 不要 | サイズ | 約W110×D36×H10mm |
| 重量 | 約30g | セット内容 | 取扱説明書、保証書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Androidスマートフォン・タブレット ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1の環境で動作させる | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPad OS 13~17、iOS17、Android 6~14 |

ためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。

USB 5Gbps Aコネクタ×1ポート+USB2.0 Aコネクタ×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。

多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。

コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

高級感のあるアルミボディです。

スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。

※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。

※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。

※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。

※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB 10Gbpsには対応していません。

※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.