

品番：EA764A-202A

品名：耳かけ式ヘッドセット(防水)



販売価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
カタログ価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/02 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1861ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMH41WBKN
サイズ(W×D×H)mm	54×62.5×23.5	重量(g)	11
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	10m
充電時間	最大2時間、 連続通話時間:約8.5時間	付属品	イヤープース、充電用USBケーブル
電源	リチウムポリマーバッテリー	適合規格	Bluetooth 5.2(class 2)
伝送方式	GFSK	対応コーデック	SBC
マルチポイント	対応	連続再生時間	最大12.5時間
連続待受時間	最大130時間	充電ポート	microUSB
対応プロファイル	HFP、A2DP、AVRCP	再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク感度	-44±2dB、f=1KHZ	マイク指向性	無(全)指向性
防水規格	IPX4	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器

Bluetooth 5.2に対応しています。

IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。

耳をふさがないイヤピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。

イヤフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤフック一体型のヘッドセットです。

電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。

電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。

充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。

音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。

通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。

スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。

パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。

マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。

Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.