

品番：EA764A-208

品名：耳かけ式ヘッドセット(ワイレス)



販売価格	9,250円(税抜) / 10,175円(税込)		
カタログ価格	9,250円(税抜) / 10,175円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1861ページ		



デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に伝わる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMH68BK
適合規格	Bluetooth 5.0 QCC3020搭載	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	10m
送信出力	Class2	対応コーデック	SBC
マルチポイント	対応	SCMS-T	対応
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/1.5時間 連続再生時間/最大12時間 連続通話時間/最大12時間 連続待受時間/最大150時間	対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP
再生周波数帯域	20~20000Hz	マイク感度	-42±2dB (0dB=1V/ubar, at 1kHz)
マイク指向性	全(無)指向性	充電ポート	USB Type-C
接続方式	Bluetooth	サイズ	約W82×D85×H115mm

重量	約17g	セット内容	本体、充電用USBケーブル、イヤークラス(S・M・L)
注意	※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 ※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。 ※Bluetooth Ver5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。

Bluetooth接続でケーブルレスで作業効率をアップできます。
スマートフォンで電話する時に片方の手でスマートフォンを持つ必要がなく、両手が空くのでメモをスムーズに取ったり、調べ物をしたりと作業の効率を上げることができます。

マルチポイント機能対応。
マルチポイント機能対応で、プライベート・会社用のスマートフォンの2台同時待ち受けが可能です。
どちらのスマートフォンに電話がかかってきても本製品で電話に出ることができます。

約10時間以上の使用時間でバッテリー切れの心配がありません。
10時間以上使用できるので、長時間使用してもバッテリーが切れる心配がありません。

デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。
自分の声を拾う通話用のマイクと、環境音(ノイズ)を拾うマイクの2つのマイクを搭載しています。ノイズを抑制することで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。

ロングマイク搭載でしっかり集音できます。
口元にマイクが来るので、自分の声をしっかり相手に伝えることができます。声を拾っているかどうかの心配をする必要がありません。

マイクミュートボタン搭載しています。
とっさの場合にもマイクミュートが可能です。

柔らかいイヤークラフで耳への負担が少ないです。
耳に当たるイヤークラフの部分が柔らかい素材で出来ているので、耳への負担が少なく装着感が良く、長時間の使用でも疲れにくくなっています。

3サイズのイヤークラスが付属。
S/M/Lの3サイズのイヤークラスが付属しているので自分の耳に合わせての調整が可能です。

左右どちらの耳にも取り付けが可能です。
マイクが回転するので、左でも右でもどちらの耳に装着することができます。

充電ポートはType-Cポート搭載しています。
ケーブルの代わりに用意しやすいType-Cポート搭載です。

ZoomやTeamsなどのWEB会議でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

