

品番 : EA764A-213

品名 : AC100-240V USB充電タップ(4ポート/ブラック)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



スマートフォン、タブレットを4台同時充電しながら、ACも使える充電器。海外での電源使用にも便利です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TR-AD3USBBK
ポート数	4	サイズ	W51×D109×H22.5mm
重量	約110g	最大出力電流	4A
カラー	ブラック	USBポート定格出力	DC5V・2A+2A(4ポート合計最大4Aまで)
AC差込口定格容量	240V(1500Wまで)	AC差込口	1個口
USBポート定格入力	AC100~240V・50/60Hz	USBコネクタ・ポート数	Aタイプ・4個
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品		

プラグは折りたたんで収納でき、周りのものにキズをつけずコンパクトに持ち運べます。

AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。

TR-AD4シリーズ(海外電源変換アダプタ)と組み合わせると、海外でのUSB充電が可能となります。※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

USBポートが4個あるので、4台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能です。

USB出力はDC5V、4Aで各社スマートフォン、タブレットに対応しています。※タブレット充電時は各ブロックで1台ずつ(合計2台)で充電してください。最大出力は合計4Aまでとなりますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.