品番: EA764A-225

品名:[6ポート]USB充電器(ホワイト)



販売価格	15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/07/12 20:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















タブレット、スマートフォンなどを最大6台まとめて充電できるUSBPD規格20Wの出力に対応したUSBType-C充電器

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD98
プラグ形状	2P	USBポート数	6ポート
使用温度範囲	5~35℃	セット内容	本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
定格入力	AC100-240V 50/60Hz	定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W) 【複数ポート同時使用時】 DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)
USB PD	対応	USB出力端子形状	USB Type-C
合計最大出力	72W	USB PD最大対応出力	20W
電源	本体内蔵型	ON・OFFスイッチ	あり
サイズ	W145×D130×H32mm	重量	約410g
ケーブル長	1.2m	対応機種	USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での

充電に対応したスマートフォン、タブレットなどのUSB充電機器 ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。

USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。

各ポートごとに充電状態が確認できる充電表示LED付きです。

ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。

過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.