

品番：EA764A-226

品名：[C/10ポ-ト] USB充電器(ブラック)



販売価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
カタログ価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 17:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1875ページ		



iPadやスマートフォンなどType-C充電機器を最大10台まとめて充電できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD96
プラグ形状	2Pアースコード付き	USBポート数	10ポート
使用温度範囲	5~35℃	定格入力	AC100-240V 50/60Hz
定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)※10ポート合計最大350Wまで	USB PD	対応
USB出力端子形状	USB Type-C	合計最大出力	350W
USB PD最大対応出力	60W	通電確認LED	あり
ケーブル長	1.8m	材質	スチール
サイズ	W356×D197×H60mm	重量	約2kg
セット内容	本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書	対応機種	USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン

最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。

USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery (USB PD) 規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。

※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。

iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。

災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。

電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。

各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。

本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。

一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。

過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.