

品番：EA764A-231

品名：Bluetoothヘッドセット(外付けマイク付/ヘッドバンド)



販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2025/06/08 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



髪型の崩れにくいヘッドバンドタイプ。小型で持ち運びにも便利。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTSH63BK
充電ポート	USB Type-C	適合規格	Bluetooth Ver.5.0
伝送方式	GFSK	周波数範囲	2.402~2.480GHz
通信距離	10m(Class2)	マイク感度	-42±2dB(OdB=1V/ubar, at 1kHz)
マイク指向性	無(全)指向性	再生周波数帯域	20~20000Hz
電源	リチウムポリマーバッテリー	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデック	SBC	マルチポイント	対応
サイズ	35(W)×35(D)×15(H)mm(片耳のスピーカー)	重量	約32g
セット内容	本体、充電用USBケーブル、外付けマ	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯

	イク、取扱説明書・保証書		電話・パソコン・タブレット※HSP/HFP (ハンズフリー通話機能)に対応していること※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※Class1の機器との接続も可能です。
充電時間	2時間	連続再生最大時間	18時間
連続通話最大時間	16時間	連続待受最大時間	160時間

付けても外しても使用できる、着脱式マイク付きヘッドセットです。外付けマイクを着ければ、集音力が高くなり、社内・自宅でのWEB会議に最適です。また、マイクが不要な通話や音楽鑑賞時などは、外して使用することもできます。

髪型の崩れにくいヘッドバンドタイプです。

やわらかいイヤークッションで耳への負担も少ないヘッドセットです。

小型で軽量なので持ち運びにも便利です。

耳への負担が少ないやわらかいイヤークッションを採用しています。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA763BC-83A</p> <p><b>コメント</b> 周波数範囲:2.402~2.480GHz</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.