

品番：EA764A-239

品名：[単4x2本] イヤホン型集音器



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1864ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	AS-P001
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	連続使用時間	約130時間 ※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
最大音響利得	約35dB	最大音圧レベル	112dB
特性変化	3段階の切替可能(N・M・W)	ユニットインピーダンス	8Ω
イヤホンマイクプラグ	φ 3.5mm4極ミニプラグ	サイズ(W×D×H)mm	45×14×92
重量(g)	約34g(電池、イヤホンマイク除く)	カラー	ネイビー
材質	ABS樹脂	付属品	イヤホンマイク(一体型)、イヤホンマイク(分離型)、ネックストラップ、収納ポーチ、イヤピースS・M・L

10段階の音量調整が可能

3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載

通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載

単4形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減

軽量、薄型デザインで利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。

※本製品は医療機器ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.