

品番：EA764A-311A

品名：[Qi準拠]ワイヤレス充電スタンド



販売価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜) / 7,183円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/16 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1928ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	W-QS08BK
規格	Qi(チー)	サイズ(W×D×H)mm	幅約74mm×奥行約88mm×高さ約114mm
重量(g)	約184	付属品	ケーブル
ケーブル長	約100cm	入力	最大5V/2Aまたは9V/2Aまたは12V/1.5A(USB Power Delivery対応)
色	ブラック	出力	5W/7.5W/10W
使用温度範囲	0℃～25℃	使用湿度範囲	20%～80%
対応機種	Qiの5W(BPP)規格、10W(EPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器	LED発光色	通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
保証対象地域	日本	ケーブル仕様	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル
コネクタ形状	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))	保証期間	1年間

	ポート		
注意事項	本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属していません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。		
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 ※iPhone/AndroidはQi対応機種のみ充電可能です。			
最大出力10Wで、EPP規格10W、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準のBPP規格5W規格に対応しています。 ※急速充電は対応機種のみです。			
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。			
縦置き・横置き充電可能 3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。またAirPodsシリーズの充電も可能です。 ※AirPodsは、ワイヤレス充電対応ケースをご利用の場合のみ、充電可能です。			
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。			
長さ約1mのケーブルが付属 ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。			
安定してスマートフォンを置くことが可能 台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。			
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。			
ケースをつけたまま充電することも可能です。 ※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。			
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等のご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。			
※USB Power Deliveryは入力のみ対応。ワイヤレス充電の急速充電規格と異なります。			
「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。 「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 ・廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。			

代替品

	品番 EA764A-140 コメント 入力端子:micro USB Bコネクタ
---	--



品番 EA764A-311B

コメント Qi2規格対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.