

品番：EA764A-34B

品名：メモリーリーダー(48メディア/USB2.0対応)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1929ページ		



主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現  
持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリーリーダー

### 仕様

メーカー	エレコム	型番	MR-A39NBK
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows 11/10/8.1/8/7(SP1) / Vista(SP2)、macOS Ventura 13 / macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	対応メディア(SDメモリーカード)	SD(HighSpeed, ProHighSpeed, Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-II) / miniSD、miniSDHC(Class2,4,6)※ / TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(マルチメディアカード)	MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要	対応メディア(メモリースティック)	MS(マジックゲート、マジックゲートHighSpeed、メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート、マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed, MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(コンパクトフラッシュ)	コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイク	カラー	ブラック

	ロドライブ		
サイズ	59(W)×35(D)×13(H)mm	重量	約35g
最大転送速度	USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)	スロット数	4
ケーブル長	0.5m	電源電圧	5V
動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)		

48種類の多彩なメディアに対応、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。(アダプタは付属していません)

携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。

SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリーリーダーです。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。Macintoshにも対応しています。

ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。

SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。

USB2.0(ハイスピード)に対応しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.