

品番：EA764A-68A

品名：78x195x113mm スマートフォン用車載ホルダー-(吸盤式)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ		



吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-HLD13BK
対応サイズ	7～11インチ程度のタブレット 厚さ約15mm以下のスマートフォン	サイズ	短アーム装着時: 78×195×113(H) mm 長アーム装着時: 78×250×113(H) mm 吸盤: 約φ78mm
重量	短アーム装着時: 約180g 長アーム装着時: 約188g	耐荷重	0.5kg
カラー	ブラック	材質	メインの材質: ABS ホルダー前面: EVA ホルダー上下の滑り止め: シリコン
付属品	吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート		

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。

真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。

長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。

ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。

粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているため、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けすることができます。

レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。

接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているため、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。  
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。

サイズ(W×D×H)mm	短アーム装着時/約 W78×D195×H113mm、 長アーム装着時/約 W78×D250×H113mm、吸盤/直径 約78mm	重量(g)	短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g
適用スマートフォン/タブレットサイズ	7～11インチ程度のタブレット、厚さ約 15mm以下のスマートフォン		

吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.