品番: EA764A-68A

品名:78x195x113mm スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)



販売価格	3,260円(税抜)/3,586円(税込)				
カタログ価 格	3,260円(税抜)/3,586円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/02 20:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2521ページ				



吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-HLD13BK
対応サイズ	7~11インチ程度のタブレット 厚さ約15mm以下のスマートフォン	サイズ	短アーム装着時:78×195×113(H) mm 長アーム装着時:78×250×113(H) mm 吸盤:約 φ 78mm
重量	短アーム装着時:約180g 長アーム装着時:約188g	耐荷重	0.5kg
カラー	ブラック	材質	メインの材質:ABS ホルダー前面:EVA ホルダー上下の滑り止め:シリコン
付属品	吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸 盤取り付けプレート		

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。

真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。

長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。

ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。

粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。

レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。

接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。

※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。

サイズ(W×D×H)mm	短アーム装着時/約 W78×D195×H113mm、 長アーム装着時/約 W78×D250×H113mm、吸盤/直径 約78mm	重量(g)	短アーム装着時/約180g、長アーム装 着時/約188g
適用スマートフォン/タブ レットサイズ	7~11インチ程度のタブレット、厚さ約 15mm以下のスマートフォン		

吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.