

品番：EA764A-75

品名：AC100V シガーチャージャー



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/06 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ		



車内にコンセントができてスマホの充電もOK

#### 仕様

入力電圧	DC12V(DC11V、DC15V)	出力電圧	AC100V
定格出力	20W	サイズ	50×32×106(H)mm
重量	59g	使用温度範囲	0℃～40℃

邪魔にならないシガープラグ一体型のコンパクトボディで、シガーライターソケットに差し込むだけの簡単接続。

過電流・温度保護回路搭載。

20Wを超える機器にはご使用になれません。  
(定格出力が20W以下の機器でも、起動時に20Wを越える機器には使用できません。)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.